


# STOJAN NA NÁUŠNICE





# KRITÉRIA

1/ Estetika

2/ Praktičnost -> takové tvarování, aby se náušnice vzájemně "nezaplétaly"  
-> snadná manipulace

3/ Stabilita

4/ Možnost umístění všech typů náušnic

+ Výhody:

5/ Možnost umístit stojan na různá místa, různým způsobem.

6/ Nízké výrobní náklady



## ANALÝZA STÁVAJÍCÍCH ORGANIZÉRŮ NA NÁUŠNICE

Na našem trhu není mnoho produktů, které by řešily ukládání náušnic.


Existují dva typy organizérů: 1/ Klasické šperkovnice (neslouží jen k ukládání náušnic a neřeší problém "zaplétání se" náušnic do sebe).  
2/ "Stromečky" (můžene na ně umístit pouze náušnice visací a kruhy).



2/



1/



2/



## ANALÝZA NÁUŠNIC

*Pro daný účel je třeba náušnice rozřadit dle typu uzavírání náušnic:*

1/ Klasické (uzavírání je samostatnou částí náušnice)

2/ Kruhy

3/ Visací

4/ Klipsy


*Další dělení je dle materiálu:*

1/ Kovové


2/ Dřevěné

3/ Plastové

4/ Kombinace materiálů, + přidávání dalších materiálů (minerály, sklo, porcelán ...)




1/



2/



3/



4/



## ŘEŠENÍ

Tento stojan je řešen tak, že na něj můžeme umístit všechny typy náušnic a to je jeho hlavní výhodou. Jestliže na něm náušnice nemáme umístěny, funguje i jako samostatný dekorativní prvek či objekt v bytě.

Stojan na náušnice se skládá ze dvou hlavních částí, které jsou totožné a jejich vzájemným zapojením do sebe se složí v jeden objekt.

Jsou to dvě perforované, kola z plexiskla o síle 3 mm. Tyto kola jsou ve třech rozměrových variantách:

1/ Ø 150 mm


2/ Ø 200 mm

3/ Ø 250 mm

a to z toho důvodu, že potenciální uživatelé tohoto produktu mají jiné prostorové možnosti.

Tyto perforované kola se vyrábějí v několika barevných variantách a jelikož jsou obě části totožné, je možné barvy libovolně kombinovat podle potřeby a vkusu.

Je možné např. použít plexiskla od společnosti VINK plast, které vyrábějí širokou škálu barev.



Co se umístění tohoto stojanu týče, máme dvě možnosti:


1/ Můžeme jej postavit na stůl či jinou odkládací plochu.

2/ Můžeme jej zavěsit po prostoru a to díky dalším doplňkovým komponentům v balení (vlasec čiré barvy, letecká guma profilu 1x4 mm, zamačkávací roka a dvě plexisklové kola mléčné barvy


o Ø 30 a 50 mm – slouží jako mezičlánky mezi vlascem a leteckou gumou, leteckou gumou a místem kde je stojan zavěšen).



# ŘEŠENÍ, ROZKRES PLEXISKLOVÝCH ČÁSTI




Ø 150 mm  
Ø 200 mm  
Ø 250 mm




Ø 30 mm

Ø 50 mm





# FOTODOKUMENTACE, VARIANTA UMÍSTĚNÍ 1





## FOTODOKUMENTACE, VARIANTA UMÍSTĚNÍ 2








## PRINCIP ZAVĚŠENÍ


Díky pružné letecké gumě, na které je stojan z části zavěšen, je výška zavěšení variabilní. Můžeme si stojan zavěsit do výšky, kde nám nikde nezavazí a jednoduchým uchycením plexisklové části si jej můžeme stáhnout do potřebné výšky tak, abychom si mohli náušnice pohodlně sundat, nebo naopak pověsit na tento stojan.

Stojan je tedy zavěšen v takové výšce, kde nám vyhovuje a při jeho stažení se letecká guma může prodloužit až jednou tolik, než je její délka ve stavu nenataženém.





## FOTODOKUMENTACE, PRINCIP ZAVĚŠENÍ





SABINA PSOTKOVÁ

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2009  
UTB/FMK/UVT